



Aansluitingen aan de Beolab 3500.

De beolab3500 of de LCS9000 is een 'Link' luidspreker die via een masterlink kabel wordt aangesloten aan tv's of audiosystemen van B&O.

De lab3500 is bedoeld om in een andere ruimte dan waar de audio set staat te laten afspelen, uiteraard in de zelfde ruimte afspelen is ook een optie.

Als er geen B&O apparaten zijn kan deze luidspreker worden gebruikt via een kabel Din naar minijack kabel om via een bluetooth ontvanger muziek af te spelen, of aan te sluiten aan een non B&O tv met hoofdtelefoon aansluiting.

Dan dient de lab3500 te worden geprogrammeerd naar een MCL-aansluiting, dit is een oudere aansluiting van B&O die in de jaren '80 tot '95 werd gebruikt.

Afhankelijk van het serienummer vindt u [die kabel hier](#).

Volume bediening wordt door het aangesloten geregeld.

Daarnaast zijn er nog 2 opties,

B&O heeft in de jaren '90 een Beolink Converter 1611 uitgebracht, om van het 'toen gebruikte' Datalink om te zetten naar masterlink.

Via dit kastje kunt u met een masterlink kabel de lab3500 aansluiten,

Aan de link Converter 1611 kunt u een Din naar minijack of naar RCA-kabel aansluiten.

Op deze manier kunt u de lab3500 aansluiten en bedienen via een link1000/beo4/5/6.

Een soortgelijke Converter wordt aangeboden door Almando.

Dat kastje heeft een bluetooth intern, dan is audio streamen ook mogelijk, echter om aan te sluiten moet goed de handleiding worden gelezen.



Links de aansluitingen van de Lab3500 en rechts van de Beolink Converter 1611.

Gebruik hiervoor een masterlink kabel, [te vinden op pagina](#).



Sluit een Din naar minijack (mp3 kabel) aan op de Audio AUX Link aan.

Mp3 kabel [vindt u hier](#).

Din7 naar 2 x RCA (AUX) [vindt u hier](#).